




※ 진공단열 배관의 특징

구 분	용접형 (Solid Static 형)	베요넷형 (Flexible Dynamic 형)	베요넷형 (Solid Static 형)
배관연결부			
진공펌프 사용 유무	불필요	사용	불필요
액체 사용시 진공도	$< 5 \times 10^{-6}$ torr	$5 \times 10^{-5} \sim 1 \times 10^{-4}$ torr	$< 5 \times 10^{-5}$ torr
진공배관 단열 방법	다층단열 (Multi-layer Insulation)	진공단열 (Vacuum Insulation)	다층단열 (Multi-layer Insulation)
다층단열 단열재	NRC-2 (Aluminized Mylar film)	사용 안함	Aluminum + Dexter paper